

泵头编码 y 选型表—泵头材质及结构详细规格

泵头类型	泵头编码 y	规格代码	结构材质				附件*	导管和连接*
			泵头和阀体	阀球	隔膜	阀座		
300 系列泵头	-410TI	3.0	丙醛烯/PVC	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/Polyprel	三功能阀	PE 外径 0.5"
	-318TI	3.0	PVC/PVC	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/Polyprel	三功能阀	PE 外径 0.5"
	-313TI	3.0	PVDF/PVDF	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/PTFE	三功能阀	PE 外径 0.5"
	-450TI	0.5	丙醛烯/PVC	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/Polyprel	三功能阀	PE 外径 0.25"
	-358TI	0.5	PVC/PVC	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/Polyprel	三功能阀	PE 外径 0.25"
	-353TI	0.5	PVDF/PVDF	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/PTFE	三功能阀	PE 外径 0.25"
	-460TI	1.8	丙醛烯/PVC	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/Polyprel	三功能阀	PE 外径 0.375"
	-368TI	1.8	PVC/PVC	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/Polyprel	三功能阀	PE 外径 0.375"
	-363TI	1.8	PVDF/PVDF	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/PTFE	三功能阀	PE 外径 0.375"
	-490TI	0.9	丙醛烯/PVC	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/Polyprel	三功能阀	PE 外径 0.375"
	-398TI	0.9	PVC/PVC	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/Polyprel	三功能阀	PE 外径 0.375"
	-393TI	0.9	PVDF/PVDF	陶瓷	加氟复合膜	PVDF/PTFE	三功能阀	PE 外径 0.375"
不锈钢泵头	-37	6.0	316SS	316SS	PTFE 衬面	PTFE		0.5" NPTM
	-27	3.0	316SS	316SS	加氟复合膜	PTEF		0.5" NPTM
	-217	3.0	316SS	316SS	加氟复合膜	316SS		0.25" NPTM
	-277	1.8	316SS	316SS	加氟复合膜	316SS		0.25" NPTM
	-297	0.9	316SS	316SS	加氟复合膜	316SS		0.25" NPTM
	-257	0.5	316SS	316SS	加氟复合膜	316SS		0.25" NPTM
浆料泵头 (固体含量<5%)	-29	3.0			加氟复合膜			
	-79	1.8	UHMW/PE	陶瓷	Hypalon	Hypalon		PE 外径 PE0.5"
	-89	0.9						
高粘度泵头 (4000cp)	-30HV	6.0	丙醛烯/PVC	316SS	PTFE 衬面	Hypalon		出口外径 PE0.5" 入口外径 Vinyl0.938"
	-35HV		PP		PTFE 衬面	PTFE		
	-20HV	3.0	丙醛烯/PVC	316SS	加氟复合膜	Hypalon		出口外径 PE0.5" 入口外径 Vinyl0.938"
	-25HV		PP		PTFE			
	-76	1.8	丙醛烯/PP	316SS	加氟复合膜	Hypalon		出口外径 PE0.5" 入口外径 Vinyl0.938"
	-75HV		PP		PTFE			
	-86	0.9	丙醛烯/PP	316SS	PTFE 衬面	Hypalon		出口外径 PE0.5" 入口外径 Vinyl0.938"
	-85HV		PP		PTFE			
	-156	0.5	丙醛烯/PP	316SS	加氟复合膜	Hypalon		出口外径 PE0.5" 入口外径 Vinyl0.938"
	-155HV		PP		PTFE			
C 系列选用泵头	-36	6.0	PVC	陶瓷	加氟复合膜	PTFE		PE 外径 PE0.5"
	-26	3.0	PVC	陶瓷	加氟复合膜	氟橡胶		PE 外径 PE0.5"
	-25T		PP			PTFE		
	-24	0.9	PVC	陶瓷	加氟复合膜	PTFE		0.5" NPTM
	-94		PVC			PTFE		0.250" NPTM

说明：1. 泵头编码 y 选配：在本选型表中找到“规格代码”同各系列泵选型表中的：“规格代码”相同者。原则上即可适配。

例：规格代码为 1.8 时，可选配组合成：P066-368TI, P166-277, B136-363TI 等完整型号。

2. 如需选配四功能阀，一般情况泵头代码为“--□□□SI”或“--□□S”、选型订购时要注明。例如：P156-398SI, C776-26S 等。

3. 四功能阀的功能，①防虹吸/背压（1.4bar）②管路泄压③初始化④管路排污。

4. 不锈钢泵头，浆料泵头及高粘度泵头不提供四功能阀，建议选用独立的泄压阀/背压阀（详见“计量泵附件”）

5. 供货时，电磁计量泵附件标准配置：

电磁计量泵进出口为螺纹联接：①金属泵头无底阀及注射单向阀，需选购。②塑料泵头-底阀（含过滤网），注射单向阀
电磁计量泵进出口为软管联接：塑料泵头-底阀（含过滤网）、注射单向阀、PE 软管、重锤。

6. 电磁计量泵在上述 1, 2, 条件进行选型订货时，须得到上海阔思电子有限公司的确认。